

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

PROFINET Patchcord RJ45

Industriële ethernet patchkabel, Profinet type C, Cat.5, stop RJ45, PUR, voor kabelrups

Info

Gebaseerd op 2170894

Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag



Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP



Engineering



Halogenvrij



Mechanische weerstand



Montagetijd



Kabelrups



Stoorsignalen

Voordelen

Voorgeconfectioneerde verbindingkabels zijn eenvoudig uitwisselbaar

Directe verbinding tussen twee elektrische componenten

Toepassing

Hoogflexibele toepassing

Laatste update (08.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
Voor industrieel gebruik
Voor binnengebruik

Bijzonderheden

Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Normreferentie en keurmerken

Kabel is UL/CSA gecertificeerd (CMX)

Opmaak

Gevlochten geleider, 2x2x AWG22/7
Star quad
Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
PUR-buitenmantel
Kleur: groen (op basis van RAL 6018)
Geconfectioneerde kabels met RJ45 connectoren

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper industrie
Minimale buigradius:	Flexibel gebruik: 8 x buitendiameter
Veiligheidsklasse:	RJ45 - IP20
Temperatuurbereik:	Tijdens installatie: -20°C tot +60°C Vaste installatie: -30°C tot +70°C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Voor gedetailleerde technische informatie, zie datasheet

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m	Kopergewicht kg/1.000 stuks
rechte RJ45 connector op rechte RJ45 connector			
2171278	IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45	0,5	15,65
2171279	IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45	1	31,3
2171280	IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45	2	62,6
2171281	IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45	3	93,9
2171282	IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45	5	156,5
2171283	IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45	10	313
2171284	IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ45	20	626
rechte RJ45 connector op vrij uiteinde			
2171285	IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE	0,5	15,65
2171286	IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE	1	31,3
2171287	IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE	2	62,6
2171288	IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE	3	93,9
2171289	IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE	5	156,5
2171290	IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE	10	313
2171291	IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE	20	626

Laatste update (08.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16