

## EPIC® SIGNAL M23 D6

Ronde connectoren voor servo-, encoder-, en resolvers toepassingen

EPIC® M23 signal kabelconnector met wartelmoer

### Info

Robuuste metalen connector met geïntegreerde EMC-aansluiting



Engineering



Windenergie



Goede chemische bestendigheid



Optimale treklasting



Robuust



Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel



Stoorsignalen

### Voordelen

Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand  
Hoge betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige materialen

### Toepassing

Installatietechniek

Laatste update (27.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 D6

Servo-aandrijfsystemen en servokabels  
Meet- en regeltechniek

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector
Materiaal:	Behuizing: vernikkeld gietzink Afdichting: FPM
Veiligheidsklasse:	IP68 (10h/1m)
VDE gekeurd:	Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr. C24 (volgens EN 61984, SELV volgens DIN VDE 0100-410 moet worden gegarandeerd) UL-Listed (E-File E249137)
Temperatuurbereik:	-25°C tot +125°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**EPIC® SIGNAL M23 D6**

Artikelnummer	Type contact	Codering	Klembereik	Stuks / VE
M23 D6 stekershuis recht				
44420037	M23 D6	zwart (N)	7 - 13.5	5
72044030	M23 D6	zwart (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	zwart (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	zwart (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	zwart (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	rood (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	rood (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	rood (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	rood (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	rood (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	blauw (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	blauw (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	blauw (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	blauw (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	blauw (-20°)	9.5 - 13.5	20

Laatste update (27.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 D6

