


EPIC® H-B 48 TS

Behuizing-ontwerp H-B 48 voor 2 binnenwerken .

De robuuste connectorbehuizing met haakse kabelinvoer en nokken voor een langsbeugel kan bijvoorbeeld in machine- en installatiebouw worden gebruikt.



Voordelen

De ruime, robuuste behuizing voor twee binnenwerken in één connector. Voeding en data in één enkele connector

Toepassing

Installatietechniek
Plasticindustrie

Bijzonderheden

Behuizing
Nokjes voor enkele beugel
Haakse kabelinvoer
Uitvoeringen met / zonder wartelkraag

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector

Materiaal:

Behuizing: gepoedercoate aluminiumlegering, grijs
Wartelkraag: verzinkt staal
Afdichting: NBR

Veiligheidsklasse:

IP 65 (vergrendeld)

Temperatuurbereik:

-40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

Opmerking

Laatste update (08.01.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 TS

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® H-B 48 TS

Artikelnummer	Artikelbeschrijving	M	PG	Huls	Stuks / VE
Stekerhuis haaks, nokken tbv langsbeugel					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	ja	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	ja	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	ja	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1

Laatste update (08.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16