

## Cable-Eater bescherm slang

Cable-Eater is een bescherm slang voor het bundelen van kabels en draden. Belangrijkste toepassingen zijn bundeling en bescherming van kabels en draden bij assemblages, schakelkasten en machinebouw

### Info

Nu ook leverbaar in kleine VE (2m)



Halogeenvrij



Montagetijd

### Voordelen

Herbruikbaar

Zeer flexibel zonder materiaalmoedheid

Snelle en eenvoudige montage door gebruik van het kabelinvoergereedschap

### Toepassing

Bundeling en bescherming voor vaste en mobiele elektrische installaties

Machines

Robotica

Kasten-/paneelbouw

Kantoormachines en systemen voor dataverwerking

### Bijzonderheden

Goede UV-bestendigheid

Goed bestand tegen: alcohol, vetten, minerale olie, stookolie en benzine

### Inclusief

Geschikt montagehulpmiddel

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelbundel slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

Laatste update (08.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## Cable-Eater bescherm slang

Opmerking:	ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbundelslang Halogeenvrij Vlamvertragend volgens UL 94HB
Geleverde kleur:	Wit, zwart, lichtgrijs
Materiaal:	Polypropyleen (PP)
Temperatuurbereik:	-30°C tot +85°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

## Cable-Eater bescherm slang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Bundelingsruimte (mm)	Binnen-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Gereedschap	VE (m)
61830302	SHR-08-PPW	wit	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	wit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	wit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	wit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	wit	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	zwart	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	zwart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	zwart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	zwart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	zwart	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	lichtgrijs	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	lichtgrijs	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	lichtgrijs	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	lichtgrijs	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	lichtgrijs	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Kleine VE							
61830401	SHR-15-PPW 2m	wit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	wit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	wit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	zwart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	zwart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	zwart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	lichtgrijs	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	lichtgrijs	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	lichtgrijs	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2

Laatste update (08.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16