

KNIPEX kracht-combinatietang

KNIPEX geïsoleerde tangen voor grijp- en snijwerk

Info

35% krachtbesparing ten opzichte van gebruikelijke combinatietangen



Voordelen

Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

With gripping zones for versatile use
Met snijvlakken voor zachte, harde, pianodraad en dikkere kabels

Bijzonderheden

Lange messen voor dikkere kabels

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000836 ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000836 ETIM 6.0 Class-Description: Combinatietang
Certificeringen:	Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC VDE-gekeurd
Materiaal:	Speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit gesmeed, in meerdere fasen met olie gehard

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

KNIPEX Kracht-combinatietang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Harde draad mm	Pianodraad mm	Kabeldiameter mm	Gewicht (kg)	Lengte (mm)
62120504	Kracht-combinatietang KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200

Laatste update (20.05.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16