

KEB 1025 krimptang

KEB 1025 Ergonomische krimptang voor adereindhulzen tot 25 mm²



Voordelen

Uniek mechanisme reduceert de benodigde handkracht van 450 N naar 250 N
Handvatten geschikt voor zowel kleine als grote handen
Vergrendeling wordt pas opgeheven na bereiken van benodigde krimpkraft
Getest voor minimaal 80.000 krimpelingen

Toepassing

Voor krimpen van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen van 10-25mm² met geringe kracht

Bijzonderheden

Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Normreferentie en keurmerken

Getest overeenkomstig DIN-norm EN 60352-2

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang
kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap,
kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking:

Krimpprofiel: W-krimp

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

KEB 1025 krimptang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Voor mm ²	Krimpprofiel	Gewicht (kg)	Lengte in mm	Stuks / VE
61791065	KEB 1025	10 - 25	trapeziumvorm	0,5	220	1

Laatste update (31.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16