


V 1311-A hydraulische krimptang

V 1311: Hydraulische krimptang voor buiskabelschoenen, 10-400 mm², krimpprofiel: hexagonaal, persdruk: 13 t



Voordelen

- Snelle invoermogelijkheid van krimpbecken
- Weinig handkracht (245 N) vereist
- Ergonomische handvatten
- De kop is 180 graden draaibaar
- Weinig onderdelen, gemakkelijk te veranderen

Toepassing

1311 systeem voor krimpen van buiskabelschoenen van 10-400mm²

Inclusief

- All-in-one unit, externe pomp is niet vereist
- Wordt in draagbare houten kist geleverd
- Krimpbekken en bekkenhouders dienen apart besteld te worden

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting
Op aanvraag::	Accugereedschap op aanvraag
Opmerking:	Krimpprofiel: hexagonaal en doorn Persdruk: 130 kN (13 t)

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

V 1311-A hydraulische krimptang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Voor mm ²	Binnenste krimpbehouwers	Buitenste krimpbehouwers	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Stuks / VE
61795925	V 1311-A	10 - 400	V 1316	V 1318	4,9	590	1

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16