

SKINDICHT® O-ring NBR metrisch

SKINDICHT® O-Ring NBR metrisch, afdichtring voor de veilige afdichting naar de behuizing, als bescherming tegen olie, stof & water, UV- & ozonbestendig



UV-bestendig

Toepassing

Voor de veilige afdichting naar de behuizing. Bescherming tegen olie, stof en water aan verbindingsschroefdraad van een schroefverbinding of dergelijke onderdelen.

Opmerking

Voor SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 zijn O-ringen met een dikte van 1,5 mm aanbevolen voor optimale afdichting
Minimale afname is één verpakkingseenheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring
Geleverde kleur:	Zwart
Materiaal:	NBR
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT®O-ring NBR metrisch

Artikelnummer	Artikelbenaming	Binnen-Ø (mm)	Kabeldikte (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT®O-ring NBR metrisch				
53102001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
53102000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
53102010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
53102021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
53102020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
53102030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
53102040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
53102050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
53102060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
53102070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Laatste update (14.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16