

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN,buis kan worden gebruikt als mantel voor meerdere leidingen, met trekontlasting, voor kabels met 4-32mm kabeldiameter



Optimale trekontlasting

Voordelen

Doorvoer van meerdere kabels mogelijk
Trekontlasting

Toepassing

Doorvoerhulzen voor kabels met een diameter van 4 tot 32 mm

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabeldoorvoertule
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000879 ETIM 6.0 Class-Description: Doorvoertule
Geleverde kleur:	Zwart
Materiaal:	CR
Temperatuurbereik:	-30°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® DTN

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ø F mm	Metaaldikte (mm)	Opening in behuizing Ø (mm)	Huls binnen Ø (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Laatste update (03.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16