

SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metrisch drukvereffeningselement en afsluitelement met geringe benodigde ruimte en hoge luchtdoorstroming

Info

Drukcompensatie-element met membraantechnologie



Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP



Goede chemische bestendigheid



Montagetijd



Benodigde ruimte



Betrouwbaar



Connector met standaard behuizing



Stoorsignalen

Voordelen

Ventilatiesysteem voor behuizing

Voorkomt condensvorming in behuizingen

Drukcompensatie-elementen garanderen een probleemloze en onderhoudsvrije werking

Toepassing

Verlichtingstechniek

Spoorwegtoepassingen

Laatste update (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT INOX

Weerstations
Assemblage van schakelkasten en apparatuur
Behuizingen en verdeelkasten

Bijzonderheden

Afsluitelement en drukcompensatie in één systeem
Ruimtebesparend
Hoge luchtdoorvoer

Normreferentie en keurmerken

Optioneel keurmerk volgens UL 508 A

Opmaak

Max. luchtdoorvoer: 100mbar = 0,4 l / min - standaardversie
Max. luchtdoorvoer: 100mbar = 2,4 l / min - UL-versie

Opmerking

Bekijk de datasheet voor meer informatie

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Certificeringen:	Metrische schroefdraad volgens EN 60423
Opmerking:	Membraan: Acryl - copolymeer
Materiaal:	Roestvrij staal 303 O-ring - NBR
Veiligheidsklasse:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Temperatuurbereik:	-40 °C tot +105 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® VENT INOX

Artikelnummer	Artikelbenaming	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Stuks / VE
Niet-gecertificeerde uitvoering				
51730204	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5	21.0	10	10
cURus gecertificeerde uitvoering				
51730205	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus	21.0	10	10

Laatste update (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16