

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load



Corrosiebestendig



Mechanische weerstand



Benodigde ruimte



Connector met standaard behuizing



Temperatuurbestendig

Voordelen

Ingesneden afdichtring
Corrosiebestendig
Eenvoudige installatie
Volledig veilige kabeldoorvoer
Geringe hoogte

Toepassing

Voor hoge mechanische belasting
Als er geen schroefdraad is voorzien

Opmaak

M20 x 1.5 - M25 x 1.5 met 2 schroefgaten
M32 x 1.5 met 4 schroefgaten
Met ingesneden afdichtring

SKINDICHT® SE-M

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Materiaal:	Materiaal: gietzink, vernikkeld Drukschroef: vernikkeld messing Afdichtring: CR/NBR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 55
Temperatuurbereik:	-20°C tot + 80°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® SE-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ingesneden afdichtring ØF (mm)	Totale hoogte (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Totale breedte (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8.5/11.5/14.5/17.5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1

Laatste update (29.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16