


SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, metrische polyamide vlakke kabelwartels met tolerantie, klemmen van twee vlakke kabels



Groot klembereik



Maximale bescherming tegen vibratie



Montagetijd

Voordelen

- Basisuitvoering
- Afdichtingsclips passen zich automatisch aan
- Kabelspecifieke afdichtmaten zijn niet meer nodig
- Tolerantie
- Door de grote vrije opening kunnen tot twee vlakke kabels geklemd worden

Toepassing

- Voor het doorvoeren van vlakke kabels
- Transportbanden
- Pompen
- Liften
- Kasten-/paneelbouw

Opmaak

- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

- Voor geschikte vlakke kabels, zie ÖLFLEX® LIFT F voor binnentoepassingen of ÖLFLEX® CRANE F voor buitentoepassingen
- Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

Laatste update (29.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK-M

Technische data

| | |
|-----------------------|--|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding |
| Let op: | Inbouwmaten, zie tabel T21 |
| Geleverde kleur: | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Materiaal: | Materiaal: Polyamide Aardingshuls: CR |
| Veiligheidsklasse: | IP 54 |
| Temperatuurbereik: | -30°C tot +80°C |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® SVFK-M

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Min./max. breedte vlakkabel | Kabeldikte min./max. mm | SW1/SW2 mm | Totale lengte, C mm | Thread length D mm | Stuks / VE |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------|
| SKINDICHT® SVFK-M | | | | | | | |
| 52107900 | M 25 x 1,5 | - / 15 | - - 5.0 | 27.0 / 23.0 | 41.0 | 11 | 25 |
| 52107901 | M 32 x 1,5 | 10.0 / 21 | 3.0 - 8.0 | 36.0 / 30.0 | 39.0 | 10 | 25 |
| 52107902 | M 40 x 1,5 | 16.0 / 28 | 4.0 - 11.5 | 42.0 / 40.0 | 44.0 | 11 | 25 |
| 52107903 | M 50 x 1,5 | 26.0 / 35 | 4.0 - 11.5 | 53.0 / 50.0 | 50.5 | 11 | 5 |
| 52107904 | M 50 x 1,5 | 30.0 / 40 | 5.0 - 12.0 | 60.0 / 55.0 | 53.5 | 11 | 5 |
| 52107905 | M 63 x 1,5 | 36.0 / 45 | 5.0 - 12.0 | 65.0 / 60.0 | 54.5 | 11 | 5 |

Laatste update (29.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16