

## SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, glasvezel versterkte conramoeren voor maximale mechanische stabiliteit, voor vergrendeling in boorgaten zonder schroefdraad



Montagetijd



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

### Voordelen

Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit  
Krassen op de behuizing worden vermeden door geïntegreerde flens

### Toepassing

Voor het vergrendelen van SKINTOP® kabelwartels in boorgaten zonder schroefdraad.

### Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

### Opmaak

PG-schroefdraad

### Opmerking

UL-keurmerk slechts geldig in combinatie met UL-gekeurde SKINTOP® kunststof kabelwartels  
Voor gebruik met SKINTOP® ST(R)

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-GL

Classificatie ETIM 6:	ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Op aanvraag::	Beschikbaar zonder kraag (zonder steunoppervlak voor montagegereedschap)
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Polyamide, met glasvezel versterkt
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® GMP-GL**

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm	Stuks / VE
SKINTOP® GMP-GL zilvergrijs met kraag			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL zwart met kraag			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL lichtgrijs met kraag			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® GMP-GL

