

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, alternatieve messing aardingshulzen voor SKINDICHT SHVE en SKINDICHT SRE



Stoorsignalen

Voordelen

Alternatieve aardingshuls

Toepassing

Aardingshulzen voor SKINDICHT® SHVE en SKINDICHT® SRE.

Opmerking

Voorbeeld aardingshulzen voor geschikte kabelwartel
SKINDICHT® EH13.5/5 past op SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.
Minimale afname is één verpakkingseenheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002317 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Aardingshuls wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002317 ETIM 6.0 Class-Description: Aardingsnok voor kabelschroefverbinding
Materiaal:	Messing

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® EH

Artikelnummer	PG-maat/vrije opening	Binnenste Ø (mm)	Flens Ø (mm)	Lengte in mm	Stuks / VE
SKINDICHT® EH					
52010980	EH 9 / 3.2	3.2	13,3	11	100
52010985	EH 9 / 3.6	3.6	13,3	11	100
52010996	EH 11 / 4.5	4.5	16,7	9	100
52010000	EH 13.5 / 5	5	18,5	14	100
52010010	EH 13.5 / 6	6	18,5	14	100
52010020	EH 13.5 / 7	7	18,5	14	100
52010030	EH 16 / 8	8	20,5	14	50
52010040	EH 16 / 9	9	20,5	14	50
52010050	EH 16 / 10	10	20,5	14	50
52010060	EH 16 / 11	11	20,5	14	50
52010070	EH 21 / 12	12	26	16	50
52010080	EH 21 / 13	13	26	16	50
52010090	EH 21 / 14	14	26	16	50
52010100	EH 21 / 15	15	26	16	50
52010110	EH 21 / 16	16	26	16	50
52010120	EH 29 / 17	17	35	18	25
52010130	EH 29 / 18	18	35	18	25
52010140	EH 29 / 19	19	35	18	25
52010161	EH 36 / 22	22	45	10	10
52010162	EH 36 / 24	24	45	10	10
52010163	EH 36 / 26	26	45	10	10
52010164	EH 36 / 28	28	45	10	10

Laatste update (18.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16