

SKINDICHT® O-Ring FKM® PG

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, afdichtring voor hoge temperaturen, oliebestendig, bestand tegen oplosmiddelen, zuur en chemicaliën, PG schroefdraad



Goede chemische bestendigheid



Zuurbestendig



Temperatuurbestendig

Voordelen

Voor hoge temperaturen

Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Toepassing

Voor betrouwbare afdichting van behuizingen. Beschermt tegen het binnendringen van olie, stof en water

Opmerking

Minimale afname is één verpakkingseenheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring
Geleverde kleur:	Groen
Materiaal:	FKM
Temperatuurbereik:	-20°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® O-Ring FKM® PG

Artikelnummer	Artikelbenaming	Binnen Ø x snoerdikte Ø (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT® O-Ring FKM			
52023607	PG 7	10.0 x 1.5	100
52122011	PG 9	13.0 x 1.5	100
52023602	PG 11	16.0 x 1.5	100
52023601	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
52023603	PG 16	20.0 x 1.5	50
52023604	PG 21	26.0 x 2.0	50
52023606	PG 29	34.0 x 2.0	50
52023608	PG 36	44.0 x 2.0	25
52023609	PG 42	50.0 x 2.0	25
52023611	PG 48	55.0 x 2.0	25

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16