

## SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, knikvrije mantels voor verbeterde bescherming tegen knikken



### Voordelen

Alternatieve anti-knikhulzen

### Toepassing

Anti-knikhulzen voor verhoogde anti-knikbescherming bij SKINDICHT® kabelwartels.

### Opmerking

Minimale afname is één verpakkingseenheid

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000451 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabelinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000451 ETIM 6.0 Class-Description: Kabel-insteekstomp
Geleverde kleur:	Zwart
Materiaal:	CR
Temperatuurbereik:	-20°C tot + 80°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® SNR**

Artikelnummer	PG-maat uitwendig/inwendig	Max. kabel Ø (mm)	Min. kabel Ø (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT® SNR				
52001970	7/ 5.0	5	3,5	100
52001980	9/ 7.0	7	5,5	100
52001990	11/ 7.0	7	5,5	100
52002000	11/ 9.0	9	7,5	100
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5	100
52002020	13.5/ 11.0	11	9	100
52002030	13.5/ 13.0	13	11	100
52002040	16/ 13.0	13	11,5	100
52002050	16/ 15.0	15	13	100
52002060	21/ 15.0	15	13,5	50
52002070	21/ 17.0	17	15	50
52002080	21/ 19.0	19	17	50
52002090	21/ 20.0	20	18	50
52002100	29/ 20.0	20	18	25
52002110	29/ 23.0	23	21	25
52002120	29/ 25.0	25	23	25
52002130	36/ 26.0	26	23	25
52002140	36/ 30.0	30	27	25
52002150	36/ 33.0	33	30	25
52002160	36/ 35.0	35	32	25
52002170	42/ 35.0	35	32	10
52002180	42/ 38.0	38	35	10
52002190	42/ 40.0	40	36	10
52002200	48/ 40.0	40	36	10
52002210	48/ 44.0	44	40	10

Laatste update (15.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16