

SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, metrisch montagegereedschap voor boren van kerngaten van metrisch schroefdraad



Toepassing

Om schroefgaten te boren voor metrische schroefdraden

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Boor

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000945

ETIM 6.0 Class-Description: Boor

Materiaal:

HSS

Opmerking

Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINMATIC® SB-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Boorlengte (mm)	Totale lengte, C (mm)
SKINMATIC® SB-M			
61791278	M 32 x 1,5	180	301.0
61791279	M 40 x 1,5	200	349.0
61791280	M 50 x 1,5	220	369.0

Laatste update (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16