


SKINTOP® MULTI flens FL21

SKINTOP® MULTI flens FL21, flensplaat



Engineering



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Goede chemische bestendigheid



Mechanische weerstand



Robuust



Betrouwbaar

Voordelen

Vermindert de rechthoekige standaard doorsnede FL21 en maakt flexibiliteit mogelijk bij de keuze van de meervoudige invoer.
Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
Voorgemonteerde NBR-afdichting maakt betrouwbare afdichting naar de behuizing mogelijk (beschermklasse IP 66).
Eenvoudige montage door middel van 4 bevestigingsschroeven.
Stabiele constructie van poedercoating staalplaat of V2A-roestvrij staal.

Toepassing

Voor de kabelinvoer in een behuizing met Scandinavische montagesnede FL21, bij gelijktijdig gebruik van de meervoudige invoersystemen SKINTOP® MULTI of SKINTOP® CUBE.
Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.

Technische data

Materiaal:

Staal, gepoedercoat

Laatste update (08.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI flens FL21

	roestvast staal
	Afdichting: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 66
Temperatuurbereik:	-10°C tot +70°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MULTIFIENS FL21

Artikelnummer	Artikelbenaming	Uitsparing B x H	Stuks / VE
52220030	Staalplaat, poedercoating, RAL 7035	113.0 x 36.0	1
52220031	Roestvast staal, V2A	113.0 x 36.0	1

Laatste update (08.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16