


## SKINTOP® ST kleine VPE

SKINTOP® ST, toegenomen oliebestendige polyamide kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming en trekontlasting



-  Goede chemische bestendigheid
-  Groot klembereik
-  Mechanische weerstand
-  Optimale trekontlasting
-  Temperatuurbestendig
-  Groot aantal keurmerken

### Voordelen

- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)
- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Grote trillingsbestendigheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik

### Toepassing

- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Fotovoltaïsche systemen
- Automatisering

## SKINTOP® ST kleine VPE

### Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

### Opmaak

PG-schroefdraad

### Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires

Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Geleverde kleur:	RAL 7001, zilvergrijs
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Testen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -20 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® ST kleine VPE**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ø F mm	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Stuks / VE
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110156	ST 11	4 - 10	22	38.0	8	10
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9	10
53110158	ST 16	9 - 14	27	44.0	10	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49.0	11	5
53110160	ST 29	14 - 25	42	56.0	11	5
53110161	ST 36	24 - 32	53	66.0	13	5
53110162	ST 42	35 - 38	60	68.0	13	5
53110163	ST 48	39 - 44	65	69.0	14	5
SKINTOP® ST kleine VPE + contraoer						
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38.0	8	10
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41.0	9	10
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44.0	10	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49.0	11	5
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56.0	11	5
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66.0	13	5
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68.0	13	5
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69.0	14	5

Laatste update (16.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16