

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, toegenomen oliebestendige polyamide kabelwartel met variabele klembereiken en reductie afdichtingsinzetstuk



Goede chemische bestendigheid



Mechanische weerstand



Optimale trekcontlasting



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

Voordelen

Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid

Grote trillingsbestendigheid

Optimale trekcontlasting

Groot, variabel klembereik

Verskillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Opmaak

PG-schroefdraad

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Testen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -20°C tot +80°C Statisch: -40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® STR

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® STR zilvergrijs						
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® STR zwart						
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® STR lichtgrijs						
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

