


SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamella-pakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage



Betrouwbaar



Spanning



Stoorsignalen



Temperatuurbestendig

Voordelen

Optimaal 360°-contact met afscherming,
lage contactweerstand
Sneller dan vergelijkbare systemen
Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
Hoogste montagevrijheid bij de kabelafstelling

Toepassing

Voor EMC-conforme aarding van afgeschermdde kabels
Automatisering
Zware aandrijfsystemen
Frequentie-omzetter
Transportsystemen

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Opmaak

Laatste update (17.08.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld dopmoer: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide EMC-borstel: Messingdraad afdichtring: Elastomeer O-ring: Elastomeer
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63)
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Artikelnummer	Artikelbenaming	Buiten ø (mm), vanaf - tot	Minimum Ø boven omvlechting (mm)	SW sleutelmaat mm	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1

Laatste update (17.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16