

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren



Temperatuurbestendig



Stoorsignalen



Spanning



Betrouwbaar

Voordelen

Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand

Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel

Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting

Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Gemakkelijke montage

Toepassing

Voor EMC-conforme aarding van afgeschermdde kabels

Telecommunicatie

Machinebouw en installatie

Meet- en regeltechniek

Automatisering

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Opmaak

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Als alternatief voor dikwandige behuizingen, is de SKINTOP® MS-SC-M-XL met lange schroefdraad aanbevolen in de maten M16 tot M50.

Technische data

| | |
|-----------------------|--|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding |
| Let op: | Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21 |
| Opmerking: | Verkrijgbaar in roestvrij staal V2A |
| Materiaal: | Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR |
| Veiligheidsklasse: | NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12 IP 68 - 10 bar |
| Temperatuurbereik: | Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MS-SC-M

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Buiten ø (mm), vanaf - tot | Minimum Ø boven omvlechting (mm) | SW sleutelmaat mm | Schroefdraadlengte, D (mm) | Stuks / VE |
|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| SKINTOP® MS-SC-M | | | | | | |
| 53112610 | M 12 x 1,5 | 3.5 - 7.0 | 1 | 16 | 6,5 | 50 |
| 53112620 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 4 | 20 | 7 | 50 |
| 53112630 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 5 | 24 | 8,5 | 25 |
| 53112640 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 7,5 | 29 | 8 | 25 |
| 53112650 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 9 | 36 | 9 | 25 |
| 53112660 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 15 | 45 | 9 | 10 |
| 53112670 | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 21 | 54 | 10 | 5 |
| SKINTOP® MS-SC-M-XL | | | | | | |
| 53112625 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 4 | 20 | 12 | 50 |
| 53112635 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 5 | 24 | 12 | 25 |
| 53112645 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 7,5 | 29 | 12 | 25 |
| 53112655 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 9 | 36 | 15 | 25 |
| 53112665 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 15 | 45 | 15 | 10 |
| 53112675 | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 21 | 54 | 15 | 5 |

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

