


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

Info

Kabelbinder voor spoorwagtoepassingen

Hazard Level: HL 3



Rail



Vlamvertragend



Halogeenvrij



Betrouwbaar

Voordelen

Halogeenvrij en vlamvertragend

Optimale trekontlasting

Groot, variabel klembereik

Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

Metro's en treinen

In omgevingen met hoge eisen aan bijzondere mechanische, chemische stabiliteit

Overall waar de veiligheid van personen en materiaal op de voorgrond staat

Normreferentie en keurmerken

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Laatste update (03.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

| | |
|-----------------------|--|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding |
| Let op: | Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21 |
| Materiaal: | Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V 0 afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer |
| Veiligheidsklasse: | IP 68 - 5 bar |
| Temperatuurbereik: | Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MS-HF-M

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Ø F mm | SW sleutelmaat mm | Totale lengte, C mm | Thread length D mm | Stuks / VE |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 53112570 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 16 | 26.5 | 6,5 | 100 |
| 53112571 | M 16 x 1,5 | 4,5 - 10 | 20 | 33.0 | 7 | 100 |
| 53112572 | M 20 x 1,5 | 7 - 13 | 24 | 37.0 | 8 | 50 |
| 53112573 | M 25 x 1,5 | 9 - 17 | 29 | 38.5 | 8 | 25 |
| 53112574 | M 32 x 1,5 | 11 - 21 | 36 | 45.5 | 9 | 25 |
| 53112575 | M 40 x 1,5 | 19 - 28 | 45 | 48.0 | 9 | 10 |
| 53112576 | M 50 x 1,5 | 27 - 35 | 54 | 55.5 | 10 | 5 |
| 53112577 | M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 67 | 67.0 | 15 | 5 |

Laatste update (03.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16