

SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling



-  Goede chemische bestendigheid
-  Bestand tegen lage temperaturen
-  Corrosiebestendig
-  Mechanische weerstand
-  Temperatuurbestendig

Voordelen

Zie de voordelen bij SKINTOP® COLD

Toepassing

Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

SKINTOP® COLD-R

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing Inzetstuk: polyamide Afdichtring: silicone O-ring: silicone
Temperatuurbereik:	-70°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® COLD-R

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® COLD-R						
53113600	M 12 x 1,5	1 - 5	16	26.5	6,5	100
53113610	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33.0	7	100
53113620	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37.0	8,5	50
53113630	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38.5	8	25
53113640	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45.5	9	25
53113650	M 40 x 1,5	15 - 23	45	48.0	9	10
53113660	M 50 x 1,5	22 - 29	54	55.5	10	5
53113670	M 63 x 1,5	28 - 39	67	67.0	15	5

Laatste update (26.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16