

**SKINTOP® BS-M METAAL / SKINTOP® BSR-M METAAL**

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, duurzame kabelwartels met permanente bescherming tegen buiten onder hoge mechanische belasting

**Info**

Duurzame knikbescherming bij hoge mechanische belasting



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Zuurbestendig



Robuust



Optimale trekcontlasting



Groot klembereik



Goede chemische bestendigheid

**Voordelen**

- Hoge mechanische belastbaarheid
- Lange levensduur
- Optimale trekcontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Maximale betrouwbaarheid

**SKINTOP® BS-M METAAL / SKINTOP® BSR-M METAAL****Toepassing**

In omgevingen waar mechanische stabiliteit cruciaal is

Bouwwerven

Bouwplaatsen

Machine- en apparatenbouw

Meest voorkomende toepassingen

- Staal- en glasfabrieken

- Cement- en keramiekkabrieken

- Gieterijen

- Scheepsbouw

- Bouw van ovens

**Normreferentie en keurmerken**

Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden

**Opmaak**

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

**Opmerking**

M32 x 1,5 op aanvraag

Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

**Technische data**

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR Spiraalveren van roestvrij staal
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar IP 69
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C

**Opmerking**

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

## SKINTOP® BS-M METAAL / SKINTOP® BSR-M METAAL

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® BS-M METAAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8,5	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAAL						
53806769	M 12 x 1,5	1 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8,5	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Laatste update (28.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16