





SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, bescherming tegen buigen met innovatief CLICK-systeem voor het beschermen van flexibele kabels, geen schroefdraad vereist, geen contraoer

Info

Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!



Voordelen

Betrouwbare buigbescherming om kabels te ontzien
Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
Geen schroefdraad nodig
Om flexibele kabels te beschermen
Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig

Laatste update (16.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BS

Toepassing

Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden

Robotica-toepassingen

Bewegende machineonderdelen

Apparatenbouw

Licht & geluidtechnologie

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Inclusief

Inbegrepen: gereedschap voor demontage

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: speciaal polyamide Afdichting: speciaal elastomeer
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® CLICK BS

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	Opening, M (mm)	SW1/SW2 mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Wanddikte, S (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® CLICK BS lichtgrijs								
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS zilvergrijs								
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 25.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS zwart								
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25

Laatste update (16.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK BS

