

## SKINTOP® ST-HF-M

Halogeenvrije kunststof kabelschroefverbinding

SKINTOP® ST-HF-M, halogeenvrije kunststof kabelwartel, extreem vlamvertragend en zelfdovend, maximale betrouwbaarheid



Rail



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Groot klembereik



Halogeenvrij



Groot aantal keurmerken

### Voordelen

- Maximale betrouwbaarheid
- Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0
- Volledig halogeenvrij (inclusief afdichtingsmateriaal)
- Zelfdovend, druipt niet
- Grote trillingsbestendigheid

### Toepassing

- Metro's en treinen
- Overal waar de veiligheid van personen en materiaal op de voorgrond staat
- Openbare gebouwen
- Ventilatiesystemen
- Tunnelbouw

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Normreferentie en keurmerken

DIN EN 45545-2 (HL3)

Gloeidraad test conform EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op:

Inbouwmaten en  
draaimomenten,  
zie T21

Geleverde kleur:

RAL 7035 lichtgrijs

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

Lichaam: Polyamide afdichting: Speciale elastomeer O-ring:  
Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse:

IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik:

Statisch: -40 °C tot +100 °C

Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® ST-HF-M lichtgrijs						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16