

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met permanente trilbescherming reductie afdichtingsinzetstuk

Info

Nu met IP 69 K-keurmerk! Geschikt voor veeleisende reinigingsprocessen van machines en installaties met hogedrukreiniger en warm water!



Groot klembereik



Maximale bescherming tegen vibratie



Mechanische weerstand



Montagetijd



Optimale trekcontlasting



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

Voordelen

- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Grote trillingsbestendigheid
- Groot, variabel klembereik
- Optimale trekcontlasting
- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Toepassing

Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad

SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21 Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Testen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Temperatuurbereik:	Statisch: -40 °C tot +100 °C Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® STR-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® STR-M zilvergrijs						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M zwart						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M lichtgrijs						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO zwart (met lange metrische schroefdraad)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Stuks / VE
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Laatste update (17.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

