

SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX / EMC, corrosiebestendige, roestvrij stalen kabelwartel met gladde oppervlakken, compact ontwerp, zeewaterbestendig

Info

Compacte roestvrij stalen uitvoering
Optimale EMC-bescherming



Voedings- & drankindustrie



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Goede chemische bestendigheid



Groot klembereik



Halogeenvrij



Mechanische weerstand



Stoorsignalen



Temperatuurbestendig

Voordelen

Gladde oppervlakken, geen scherpe randen
Compacte uitvoering

Laatste update (02.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Groot, variabel klembereik
Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Toepassing

Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
Farmaceutische industrie
Voedingsindustrie (productvrije zone, spatwaterzone)
On- en offshoretoepassingen
Bottelarijen en brouwerijen

Normreferentie en keurmerken

DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
DIN EN 1672-2
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen
Materiaal:	Materiaal: roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Binnenwerk: polyamide Afdichting: silicoon O-ring: silicoon Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperatuurbereik:	-40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® INOX SC

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ø F mm	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Stuks / VE
SKINTOP® INOX SC						
53806720	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806722	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806724	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806726	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806728	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806731	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806732	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5

Laatste update (02.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16