

SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren



Optimale trekcontlasting



Robuust



Stoorsignalen



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

Voordelen

Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand

Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel

Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting

Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Gemakkelijke montage

Toepassing

Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting

Telecommunicatie

Machinebouw en installatie

Meet- en regeltechniek

Automatisering

Opmaak

PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Laatste update (05.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

Opmerking

Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE tegenmoer nodig voor optimaal contact

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MS-SC

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ø F mm	Minimum Ø boven omvlechting (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Stuks / VE
SKINTOP® MS-SC							
53112210	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
SKINTOP® MS-SC XL							
53112310	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Laatste update (05.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet:
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC

