

SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, corrosiebestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken, compact ontwerp, zeewaterbestendig

Info

Compacte roestvrij stalen uitvoering
Optimale EMC-bescherming



-  Voedings- & drankindustrie
-  Geschikt voor gebruik buitenshuis
-  Goede chemische bestendigheid
-  Groot klembereik
-  Halogeenvrij
-  Mechanische weerstand
-  Stoorsignalen
-  Temperatuurbestendig

Voordelen

Gladde oppervlakken, geen scherpe randen
Compacte uitvoering

Laatste update (04.10.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Groot, variabel klembereik
Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Toepassing

Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
Farmaceutische industrie
Voedingsindustrie (productvrije zone, spatwaterzone)
On- en offshoretoepassingen
Bottelarijen en brouwerijen

Normreferentie en keurmerken

ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
DIN EN 1672-2
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Technische data

| | |
|-----------------------|--|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding |
| Materiaal: | Materiaal: roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Binnenwerk: polyamide Afdichting: silicoon O-ring: silicoon Halogeenvrij |
| Veiligheidsklasse: | NEMA type 1, type 2, type 4X, type 6, type 12 volgens UL50E IP 68 - 5 bar |
| Temperatuurbereik: | -40°C tot +100°C |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® INOX SC NPT

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Ø F mm | SW sleutelmaat mm | Totale lengte, C mm | Thread length D mm | Stuks / VE |
|---------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 53806818 | NPT 1/4" | 4 - 7 | 16 | 37.8 | 15 | 5 |
| 53806819 | NPT 3/8" | 6 - 10 | 20 | 40.4 | 15 | 5 |
| 53806820 | NPT 1/2" | 7 - 13 | 24 | 42.5 | 15 | 5 |
| 53806821 | NPT 3/4" | 9 - 17 | 29 | 46.2 | 15 | 5 |
| 53806822 | NPT 1" | 11 - 21 | 36 | 50.6 | 15 | 5 |
| 53806823 | NPT 1 1/4" | 19 - 28 | 45 | 59.2 | 17 | 5 |
| 53806824 | NPT 1 1/2" | 27 - 35 | 54 | 63.2 | 17 | 5 |

Laatste update (04.10.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16