


## FLEXIMARK® roestvast staal teken MR

FLEXIMARK® MR Zuurbestendige roestvrijstalen markeringen, voorgedrukte tekenstroken voor markering met kabelbinders in veeleisende omstandigheden.

### Info

in de FLEXIMARK® monsterzak inbegrepen (artikelnr. M3251010)



Engineering



Oil & Gas



Rail



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Goede chemische bestendigheid



Bestand tegen lage temperaturen



Corrosiebestendig



Oliebestendig



Zuurbestendig



Temperatuurbestendig



UV-bestendig

## FLEXIMARK® roestvast staal teken MR

### Voordelen

Snelle, eenvoudige en permanente on-site markering

### Toepassing

Kabel- en componentmarkeringen

Schuif de markeringen tijdens montage in de roestvrijstalen tekenhouders

Markeringen kunnen onder allerlei zware omstandigheden gebruikt worden (bijv. oil & gas, spoorwegen)

### Normreferentie en keurmerken

Achilles JQS gecertificeerd

### Opmerking

Cyrillische karakters op aanvraag

### Inclusief

Sets bevatten 200 markeringen van elk karakter

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal
Afmetingen:	Hoogte x breedte: ca. 9,5 x 6 mm Tekenhoogte: ca. 6,8 mm
Materiaal:	Zuurbestendig Roestvrijstaal EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Temperatuurbereik:	-80°C tot +500°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

**FLEXIMARK® roestvast staal teken MR**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Markeerder / VPE	VE
Sets			
83254122	FLEXIMARK® Tekenstrook MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Tekenstrook MR SET A-Z	5200	1
Cijfers			
83254179	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 8	200	1
Letters			
83254150	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 I	200	1
83254159	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 O/O	200	1
83254165	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 V	200	1

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**FLEXIMARK® roestvast staal teken MR**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Markeerder / VPE	VE
83254172	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ä	200	1
83254178	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ü	200	1
Symbolen			
83254192	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® tekenstrook MR 10-20 .	200	1
83254199	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 :	200	1
83254198	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 aarding	200	1
83254196	FLEXIMARK® tekenstrook MR 10-20 ,	200	1
83254202	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 (	200	1
83254189	FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20P blanco	200	1

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16