

FLEXIMARK® roestvast staal tekenhouder NM

FLEXIMARK® tekenhouder NM voor de montage van tekens van zuurbestendig roestvrij staal voor het markeren van kabels en componenten in de elektrische industrie

Info

PR 1 NM 7 in FLEXIMARK® monsterzak meegeleverd (artikelnr. M3251010)



UV-bestendig



Zuurbestendig



Corrosiebestendig



Goede chemische bestendigheid



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Bestand tegen lage temperaturen

Voordelen

Snelle, eenvoudige en permanente on-site markering

Toepassing

Kabel- en componentmarkeringen

Voor montage MR roestvrijstalen markeringen

Markeringen kunnen onder allerlei zware omstandigheden gebruikt worden (bijv. oil & gas, spoorwegen)

Normreferentie en keurmerken

Achilles JQS gecertificeerd

Opmerking

Kunnen met kabelbinders (max. 7,9 mm breedte) of schroeven worden bevestigd (tot max. 3 mm Ø)

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® roestvast staal tekenhouder NM

Technische data

| | |
|-----------------------|---|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal |
| Afmetingen: | De tolerantie van de afmetingen bedraagt +/- 1,5 mm |
| Info: | Hoogte: ca. 11 mm Schroefgat Ø: 3 mm |
| Materiaal: | Zuurbestendig Roestvrijstaal EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L) |
| Temperatuurbereik: | -80°C tot +500°C |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

FLEXIMARK® roestvast staal tekenhouder NM

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Lengte in mm | Max. aantal tekens | Markeerder / VPE | VE |
|---------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------|----|
| 83254214 | FLEXIMARK® PR10 NM4 | 48.0 | 6 | 50 | 1 |
| 83254213 | FLEXIMARK® PR10 NM5 | 60.0 | 8 | 50 | 1 |
| 83254212 | FLEXIMARK® PR10 NM7 | 84.0 | 12 | 50 | 1 |
| 83254211 | FLEXIMARK® PR10 NM9 | 108.0 | 16 | 50 | 1 |
| 83254210 | FLEXIMARK® PR10 NM24 | 288.0 | 46 | 50 | 1 |

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16