

FLEXIMARK® TA componentmarkering

TA etiketten zijn zelfklevende etiketten voor het markeren van schakelkasten en andere componenten, bedrukken vindt plaats met een thermische transferprinter

Info

Monsters op aanvraag leverbaar



Engineering



Goede chemische bestendigheid



Halogenvrij



Montagetijd



UV-bestendig

Voordelen

Goede UV-bestendigheid

Wis- en krasbestendig en resistent tegen vele oliën en chemicaliën

Toepassing

Markering van elektronische componenten, panels, druktoetsen en aanwijsborden

Opmerking

Opdrukken met de FLEXIMARK® software en de FLEXIMARK® thermische transferprinter SQUIX of EOS5

Aanbevolen lint: R71 110-360 hars BK (artikelnr. 83259609)

Inclusief

Geleverd op rol

FLEXIMARK® TA componentmarkering

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad
Kleefstof:	Permanente plakwerking op basis van acryl hechtvermogen: 15N/mm
Geleverde kleur:	Geel, wit Zilver op aanvraag
Materiaal:	Halogeenvrije polyester
Temperatuurbereik:	-40°C tot +150°C verwerking: min. +10°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

FLEXIMARK® TA componentmarkering

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Breedte x hoogte (mm)	Markeerder / VPE	VE
83259611	FLEXIMARK® etiket TA 15-6 YE	geel	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK® etiket TA 18-9 YE	geel	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK® etiket TA 20-8 YE	geel	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK® etiket TA 25.4-12.7 YE	geel	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK® etiket TA 26-10 YE	geel	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK® etiket TA 26.5-17.5 YE	geel	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK® etiket TA 32-9.5 YE	geel	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK® etiket TA 37-9 YE	geel	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK® etiket TA 38-13 YE	geel	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK® etiket TA 38-19 YE	geel	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK® etiket TA 45-23 YE	geel	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK® etiket TA 47-28 YE	geel	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK® etiket TA 50-23 YE	geel	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK® etiket TA 60-36 YE	geel	60.0 x 36.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK® etiket TA 70-48 YE	geel	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK® etiket TA 75-28 YE	geel	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK® etiket TA 101.6-23 YE	geel	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK® etiket TA 101.6-36 YE	geel	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK® etiket TA 15-6 WH	wit	15.6 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK® etiket TA 18-9 WH	wit	18.0 x 9.0	10000	1
83259635	FLEXIMARK® etiket TA 20-8	wit	20.0 x 8.0	10000	1

Laatste update (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA componentmarkering

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Breedte x hoogte (mm)	Markeerder / VPE	VE
	WH				
83259643	FLEXIMARK® etiket TA 25.4-12.7 WH	wit	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK® etiket TA 26-10 WH	wit	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK® etiket TA 26.5-17.5 WH	wit	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK® etiket TA 32-9.5 WH	wit	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK® etiket TA 37-9 WH	wit	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK® etiket TA 38-13 WH	wit	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK® etiket TA 38-19 WH	wit	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK® etiket TA 45-23 WH	wit	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK® etiket TA 47-28 WH	wit	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK® etiket TA 50-23 WH	wit	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK® etiket TA 60-36 WH	wit	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK® etiket TA 65-35 WH	wit	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK® etiket TA 70-48 WH	wit	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK® etiket TA 75-28 WH	wit	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK® etiket TA 101.6-23 WH	wit	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK® etiket TA 101.6-36 WH	wit	101.6 x 36.0	1000	1
83259770	-	wit	101.6 x 48.0	1000	1
83259769	-	geel	101.6 x 48.0	1000	1
83259776	-	wit	101.6 x 74.0	500	1
83259775	-	geel	101.6 x 74.0	500	1
83259623	-	wit	18.0 x 6.5	-	1
83259622	-	geel	18.0 x 6.5	10000	1
83259642	-	wit	25.4 x 12.7	-	1

Laatste update (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA componentmarkering

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Breedte x hoogte (mm)	Markeerder / VPE	VE
83259640	-	geel	25.4 x 12.7	-	1
83259654	-	wit	26.0 x 10.0	-	1
83259652	-	geel	26.0 x 10.0	-	1
83259672	-	wit	30.0 x 20.0	-	1
83259673	FLEXIMARK® etiket TA 30-20 WH	wit	30.0 x 20.0	6000	1
83259670	-	geel	30.0 x 20.0	-	1
83259671	-	geel	30.0 x 20.0	-	1
83259684	-	wit	32.0 x 9.5	-	1
83259682	-	geel	32.0 x 9.5	-	1
83259731	-	wit	65.0 x 53.0	-	1
83259730	-	geel	65.0 x 53.0	-	1
83259743	-	wit	76.2 x 22.9	-	1
83259742	-	geel	76.2 x 22.9	-	1
83259749	-	wit	89.0 x 82.0	-	1
83259748	-	geel	89.0 x 82.0	-	1

Laatste update (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16