

FLEXIMARK® TA schuimstof paneelstroken

FLEXIMARK® Labels zijn markeringen uit polyester schuim en zijn een voordelig alternatief voor gegraveerde kunststof plaatjes voor componentmarkering in de elektrotechnische industrie (bijv. schakelkasten).



Engineering



Goede chemische bestendigheid



Halogeenvrij



Montagetijd



UV-bestendig

Voordelen

Goede UV-bestendigheid

Zelfklevend op vele oppervlakken

Kostenefficiënt alternatief voor traditionele gegraveerde kunststof labels

Toepassing

Markering van elektronische componenten, panels, druktoetsen en aanwijsborden

Opmerking

Opdrukken met de FLEXIMARK® software en de FLEXIMARK® thermische transferprinter SQUIX of EOS5

Aanbevolen lint: FTI-Y 60-360 BK (artikelnr. 83260201)

Inclusief

Geleverd op rol

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Kleefstof:

Acrylic-based permanent adhesive

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA schuimstof paneelstroken

Geleverde kleur:	Zilver Wit in online catalogus
Materiaal:	Polyesterschuim
Temperatuurbereik:	-40°C tot +90°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

FLEXIMARK® TA schuimstof paneelstroken

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Breedte (mm)	m / VPE	VE
Paneelstroken					
83255355	FLEXIMARK® TA-schuim 13-20m SR	zilver	13	20	1
83255356	FLEXIMARK® TA-schuim 15-20m SR	zilver	15	20	1
83255357	FLEXIMARK® TA-schuim 18-20m SR	zilver	18	20	1
83255358	FLEXIMARK® TA-schuim 25-20m SR	zilver	25	20	1
83255359	FLEXIMARK® TA-schuim 30-20m SR	zilver	30	20	1
83255360	FLEXIMARK® TA-schuim 35-20m SR	zilver	35	20	1
83255361	FLEXIMARK® TA-schuim 50-20m SR	zilver	50	20	1
83255362	FLEXIMARK® TA-schuim 80-20m SR	zilver	80	20	1
83255363	FLEXIMARK® TA-schuim 100-20m SR	zilver	100	20	1

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16