


HITRONIC® HVN Minikabel

Micro buitenkabel voor het inblazen of intrekken door kleine leidingsystemen

HITRONIC® HVN-mini-kabel voor buissystemen, kabel met gereduceerde buitendiameter A-DQ(ZN)B2Y met enkelvoudige of multimode vezels

Info

Mobiele veld kabel



Halogeenvrij



Mechanische weerstand



Lichtgewicht



UV-bestendig



Waterdicht

Voordelen

Geschikt voor inblazen in leidingsystemen

Compacte afmetingen

UV-bestendig

langs- en dwarswaterdicht

Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

Backbonegebied, FTTH toepassingen

Telecommunicatienetwerk

WAN-toepassingen

Inblaastechniek (telecomverbindingen)

Installatiemethode: inblazen of intrekken door leidingsystemen

Bijzonderheden

Laatste update (09.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HVN Minikabel

Gevlochten loose tubes met max. 144 vezels
(12 loose tubes met elk 12 vezels)
Kleurgecodeerde vezels en loose tubes
Verkleinde afmetingen
Halogeenvrij, wrijvingsarme buitenmantel
UV-bestendig

Opmaak

Tot max. 12 gedraaide met gel gevulde loose tubes
GRP versterkingselement
Versterkte glasvezel als trekontlasting
PE buitenmantel
Kleur: zwart (RAL 9005)

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel
Vezeltype:	GOF - glasvezel Single-mode E9/125 OS2
Standaardbenaming:	A-DQ(ZN)2Y
Vezeltype:	Materiaal van de ader: glas Cladding: glas
Toegestane buigradius:	Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter
Temperatuurbereik:	Vaste installatie: -40°C tot +70°C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

HITRONIC® HVN Minikabel

Artikelnummer	Artikelbenaming	Vezeltype	Aantal vezels	Buitendiameter [mm]	Gewicht (kg/km)
Single-mode E 9 OS2					
26609912	HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	5,8	30
26609924	HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	5,8	30
26609948	HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	5,8	33
26609972	HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	5,8	33
26609996	HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	7,2	52
26609944	HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125	9/125 OS2	144	8	80

Laatste update (09.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16