

## SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

### Info

Oranje bescherm slang set met korte lengtes



E-Mobility



Montagetijd



Lichtgewicht



Betrouwbaar



Spanning



Temperatuurbestendig

### Voordelen

Bescherming en bundeling van kabels, leidingen, draden  
Onderhoud en montage achteraf  
Bijkomende bescherming tegen slijtage voor kleine ruimtes

### Toepassing

E-Mobility

### Bijzonderheden

Deelbare en gesloten bescherm slangen  
Hoge mechanische en chemische bestendigheid

### Normreferentie en keurmerken

Toepassing conform de Europese verordening ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 voor de markering van hoogvoltsystemen en -componenten (> 25V AC/ > 60V) met de signaalkleur oranje

### Inclusief

Gegolfde slang, ingesneden en afsluitbaar (3 m)  
Gegolfde slang, tweedelig en afsluitbaar (3 m)  
Gebreed weefsel, gesloten en bestand tegen insteken (3 m)  
Gevlochten slang, ingesneden en zelfoprollend (3 m)  
Kabelbinder (100 stuks, 200 mm x 2,5 mm) en intrekhulp (1x)

### Technische data

Geleverde kleur:

Oranje

Materiaal:

Polyamide 6 (PA6) Polypropyleen (PP) Polyester (PET)

Laatste update (03.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® E-KIT

Temperatuurbereik:

Brandgedrag volgens UL94 V-2

PP: -30 tot +105°C PA6: -55 tot +125°C PET: -40 tot +160°C

### Opmerking

Andere kleuren en maten zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® E-KIT**

Artikelnummer	Golfslang (m)	Weefsel/vlechtwerk (m)	Kabelbinder (st.)	Inhoud (m)	Inhoud (VE)	VE
61737407	Polypropyleen (PP)	Polyester (PET)	Polyamide 6 (PA6)	3	100	1

Laatste update (03.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16