

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - slanghouder voor SILVYN® FPAS



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Robuust



Montagetijd



Mechanische weerstand



Maximale bescherming tegen vibratie



Halogeenvrij

Voordelen

Snelle montage
Gemakkelijk te demonteren
Hoge mechanische sterkte
Slang hangt niet door
Geen losse onderdelen

Toepassing

In combinatie met beschermingslang:
SILVYN® FPAS
Bevestiging van slangen in een machine

SILVYN® FCL

Bijzonderheden

Demonteerbaar met een schroevendraaier
Slanghouder uit één stuk

Opmaak

Slanghouder uit één stuk met bevestigingsgat

Opmerking

UV- en weerbestendig

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbescherm slang ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor bescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor bescherm slangen
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7031) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA66 Halogeenvrij
Temperatuurbereik:	-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® FCL

Artikelnummer	Nominale afmeting	Bevestigingsgat Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® FPAS	Stuks / VE
SILVYN® FCL zwart				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL grijs				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16