

SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - zelfwikkende omvlechting

Info

Eenvoudig en snel kabels bundelen



Montagetijd



Lichtgewicht



Betrouwbaar



Temperatuurbestendig

Voordelen

Kabels kunnen op elk punt in of uit de SILVYN® SNAP getrokken worden

Zelfoprollend

Eenvoudig en snel kabels bundelen

Werkt kabels netjes weg

Bescherming tegen stof

Toepassing

Eenvoudige kabelbescherming

Bundelen en geleiden van kabels en draden

Kabelassemblage

Bijzonderheden

Slijtvast

Flexibel

Zelfoprollend

In lengterichting ingesneden

Opmaak

Polyester PET-omvlechting

Laatste update (20.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SNAP PET

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Gevlochten kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: Holle vlechtwerklang
Op aanvraag::	Bulkverpakking Andere maten verkrijgbaar
Opmerking:	Halogeen- en cadmiumvrij Brandgedrag volgens UL94 V-2
Geleverde kleur:	Zwart, grijs, oranje, geel, wit
Materiaal:	Polyester PET-omvlechting
Temperatuurbereik:	-55°C tot +150°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® SNAP PET

Artikelnummer	Nominale afmeting	Klembereik in mm	Kleur	VE (m)
SILVYN® SNAP PET				
61721280	19	19.0 - 25.0	grijs	2,5
61721281	19	19.0 - 25.0	oranje	2,5
61721282	19	19.0 - 25.0	zwart	2,5
61721283	19	19.0 - 25.0	Wit	2,5
61721284	19	19.0 - 25.0	geel	2,5

Laatste update (20.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16