

SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - kabelklemmen



Betrouwbaar



Montagetijd

Voordelen

Snelle en eenvoudige montage
Diverse toepassingen

Toepassing

Installatietechniek
Spoorwegtoepassingen
Automobielsector
Bevestigingsklem voor kabels, slangen en buizen

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder
kabelbeschermslang

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001171

ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Materiaal:

Gegalvaniseerd staal

Polychloropreen

Temperatuurbereik:

-35°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® RKS

Artikelnummer	Artikelbenaming	Metaalbreedte (mm)	Breedte x dikte rubberprofiel (mm)	Diameter (mm)	Bevestigingsgat Ø (mm)	Stuks / VE
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	15 x 1,2	6	5.3 (M5)	100
61825180	8/12	12	15 x 1,2	8	5.3 (M5)	100
61825190	10/12	12	15 x 1,2	10	5.3 (M5)	100
61825200	12/12	12	15 x 1,2	12	5.3 (M5)	100
61825210	13/15	15	18,5 x 1,5	13	6.4 (M6)	100
61825355	14/15	15	18,5 x 1,5	14	6.4 (M6)	100
61825365	15/15	15	18,5 x 1,5	15	6.4 (M6)	100
61825375	16/15	15	18,5 x 1,5	16	6.4 (M6)	100
61825040	18/15	15	18,5 x 1,5	18	6.4 (M6)	100
61825052	19/15	15	18,5 x 1,5	19	6.4 (M6)	100
61825380	20/15	15	18,5 x 1,5	20	6.4 (M6)	100
61825382	21/15	15	18,5 x 1,5	21	6.4 (M6)	100
61825050	22/15	15	18,5 x 1,5	22	6.4 (M6)	100
61825390	23/15	15	18,5 x 1,5	23	6.4 (M6)	100
61825400	25/15	15	18,5 x 1,5	25	6.4 (M6)	100
61825402	26/15	15	18,5 x 1,5	26	6.4 (M6)	100
61825250	28/15	15	18,5 x 1,5	28	6.4 (M6)	100
61825255	30/15	15	18,5 x 1,5	30	6.4 (M6)	100
61825257	32/15	15	18,5 x 1,5	32	6.4 (M6)	100
61825259	34/15	15	18,5 x 1,5	34	6.4 (M6)	100
61825260	35/15	15	18,5 x 1,5	35	6.4 (M6)	100
61825392	24/20	20	25 x 1,5	24	8.4 (M8)	100
61825262	36/20	20	25 x 1,5	36	8.4 (M8)	100
61825264	38/20	20	25 x 1,5	38	8.4 (M8)	100
61825295	40/20	20	25 x 1,5	40	8.4 (M8)	100

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16