

## SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® RILL



Temperatuurbestendig



Montagetijd

### Voordelen

- Snelle montage
- Gemakkelijk te demonteren
- Hoge treksterkte
- Eenvoudige samenvoeging van beschermsslagen in verschillende maten

### Toepassing

- In combinatie met bescherm slang
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y-splitter voor SILVYN® RILL-slangen

### Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

### Opmaak

- 3 slangaansluitingen
- 2 bevestigingsgaten M5

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kabelbescherm slang

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Koppelstuk voor geribde slangen

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® KLICK-Y**

Op aanvraag::	ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder voor golfslangen
Geleverde kleur:	Meer maten / combinaties
	Grijs (RAL 7031)
	Zwart (RAL 9011), UV-bestendig
Materiaal:	PA6
	Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 68
	IP 69
Temperatuurbereik:	-40°C tot +115°C

**Opmerking**

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® KLICK-Y**

Artikelnummer	Nominale afmeting	Voor buis met buitenste Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® RILL	Stuks / VE
SILVYN® KLICK-Y grijs				
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801100	3 x 13	13	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y zwart				
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801105	3 x 13	13	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16