

Office patchcord cat.6 RJ45

Office patchkabel cat.6, RJ45-RJ45

De patchkabel voor gebruik in de tertiaire sector en het aansluiten van diverse apparaten binnen het concept van "structurele bekabeling".



Stoorsignalen



Halogeenvrij

Toepassing

Voor binnengebruik

Voor het gebruik in de tertiaire sector en het aansluiten van diverse apparaten binnen het concept van "structurele bekabeling"

Bijzonderheden

Met Hirose TM 21-stekker

Halogeenvrij

Configuratie volgens TIA/EIA 568B

Kleur: grijs; andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar)

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001262

ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Office patchcord cat.6 RJ45

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m
S-FTP patchkabel CAT.6		
CE6847	S/FTP Patchkabel Cat.6 0,5 m GY	0,5
CE6848	S/FTP Patchkabel Cat.6 1m GY	1
CE6849	S/FTP Patchkabel Cat.6 1,5m GY	1,5
CE6850	S/FTP Patchkabel Cat.6 2m GY	2
CE6851	S/FTP Patchkabel Cat.6 3M GY	3
CE6852	S/FTP Patchkabel Cat.6 5m GY	5
CE6853	S/FTP Patchkabel Cat.6 7,5m GY	7,5
CE6854	S/FTP Patchkabel Cat.6 10m GY	10
CE6855	S/FTP Patchkabel Cat.6 15m GY	15
CE6856	S/FTP Patchkabel Cat.6 20m GY	20

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16