

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

Industriële ethernet patchkabel, EtherCat, cat.5e, contactdoos M12, D-gecodeerd, voor kabelrups

Info

Geschikt voor kabelrupsen

Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag





-  Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP
-  Engineering
-  Halogeenvrij
-  Mechanische weerstand
-  Montagetijd
-  Kabelrups
-  Stoorsignalen
-  Waterdicht

Voordelen

Voorgeconfectioneerde verbindingkabels zijn eenvoudig uitwisselbaar
Directe verbinding tussen twee elektrische componenten

Toepassing

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
Voor industrieel gebruik
Voor binnengebruik
Voor hoogflexibele toepassingen

Bijzonderheden

Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Opmaak

Gevlochten geleider, 2x2x AWG26/19
Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
PUR-buitenmantel
Kleur: groen (op basis van RAL 6018)
Voorgeconfectioneerde patchkabels met M12 connectoren (D-gecodeerd)
4-polige M12 connector, vibratiebestendig

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper industrie
Minimale buigradius:	Buigbaarheid: 16 x buitendiameter Vaste installatie: 4 x buitendiameter
Veiligheidsklasse:	M12 - IP69
Temperatuurbereik:	Tijdens installatie: -30 °C tot +50 °C Vaste installatie: -40 °C tot +80 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

Artikelnummer	Lengte in m
2171748	10

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

