


EPIC® H-A 3 AGSV

Compacte connectorbehuizingen in metaal of kunststof

De robuuste compacte behuizing bestaat uit een beugel en een kabelingang en is ideaal voor verbinding in kleine ruimten.

Info

Lichte, chemisch bestendige kunststof behuizing
Beschermingsklasse UL50E getest



Waterdicht



Robuust



Mechanische weerstand



Engineering

Voordelen

Behuizingen in metaal of kunststof. Voor verbinding in de allerkleinste ruimten

Toepassing

Machine- en apparatenbouw
Regeltechniek
Laboratoria

Bijzonderheden

Flens voor opbouwmontage
1 hendel
1 kabelinvoer
Uitvoeringen met / zonder kabelwartel

Laatste update (13.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector
Materiaal:	Behuizing: Gepoedercoat gietzink, grijs Beugel: verzinkt staal Pakking: NBR Behuizing: grijs thermoplast, zwart Beugel: verzinkt staal Pakking: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 65 (vergrendeld) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (veersluiting)
VDE gekeurd:	Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437 UL gekeurd: UL filenummer:E75770
Temperatuurbereik:	-40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® H-A 3 AGSV

Artikelnummer	PL_BEZEICHNUNG ARTIKEL	M	PG	Materiaal	Kleur	Kabelwartel	Klembereik
Opbouwhuis met 1 of 2 kabelingangen							
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	gietzink	grijs	-	-
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	kunststof	grijs	-	-
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	gietzink	grijs	ja	6.5 - 12
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	kunststof	grijs	ja	6.5 - 12
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	gietzink	grijs	-	-
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	kunststof	grijs	ja	3 - 13.5
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	gietzink	grijs	ja	3 - 13.5

Laatste update (13.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

