

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, roestvast stalen blindstop met hygiënisch design voor het afsluiten van vorgeboorde schroefgaten

Info

Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
Geen spleten, holte of buitenste schroefdraad - daardoor geen verontreinigingsrisico aan levensmiddelenmachines, -installaties of -componenten



Voedings- & drankindustrie



Goede chemische bestendigheid



Corrosiebestendig



Oliebestendig



Robuust



Betrouwbaar



Temperatuurbestendig



UV-bestendig

Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Montage met een sleutel

Toepassing

Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
Farmaceutische industrie

Normreferentie en keurmerken

NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten
ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
FDA 21 CFR 177.2600
Speciale afdichting voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
DIN EN 1672-2
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Opmaak

Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
Materiaal:	Behuizing: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Afdichting: FKM
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot +220°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Buiten ø (mm)	Stuks / VE
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16