






## SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, roestvast stalen blindstop met hygiënisch design voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten

### Info

Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam  
Geen kieren, holle ruimtes of buitendraad - dus geen risico op besmetting van voedselbereidingsmachines, installaties of componenten



-  Voedings- & drankindustrie
-  Goede chemische bestendigheid
-  Corrosiebestendig
-  Oliebestendig
-  Robuust
-  Betrouwbaar
-  Temperatuurbestendig

### Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten  
Montage met een sleutel

## SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

### Toepassing

Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten  
Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied  
Farmaceutische industrie

### Normreferentie en keurmerken

NSF/ANSI 169 hygiënisch ontwerpcriteria voor machines, apparaten en componenten  
ECOLAB®  
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering  
FDA 21 CFR 177.2600  
Speciale afdichting voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika  
DIN EN 1672-2  
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen  
DIN EN ISO 14 159  
Machineveiligheid – Hygiënische vereisten voor machine-ontwerp

### Opmaak

Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design  
Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen  
Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423  
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
Materiaal:	Behuizing: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Afdichting: FKM
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® HYGIENIC BL-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Buiten ø (mm)	Stuks / VE
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5

Laatste update (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16