

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reduceerring maakt het gebruik mogelijk van een kabelwartel met kleinere verbindingsschroefdraad dan de bestaande Schroefdraadopeningen



Benodigde ruimte



Betrouwbaar



Connector met standaard behuizing

Voordelen

Rectificeert het grootteverschil tussen de verbindingsschroefdraad van een kabelwartel en het schroefgat in een behuizing. Garandeert flexibiliteit bij de keuze van een kabelwartel omdat de keuze onafhankelijk is van het schroefgat van de behuizing. Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

Voor gebruik met een metrische kabelwartel waarvan de verbindingsschroefdraad kleiner is dan het aanwezige schroefgat. Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Op aanvraag::

Ook verkrijgbaar met gemonteerde O-ring

Materiaal:

Vernikkeld messing

Temperatuurbereik:

-60°C tot +200°C

SKINDICHT® MR-M

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® MR-M

Artikelnummer	Uitwendige schroefdraad M1	Inwendige schroefdraad M2	Stuks / VE
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5	100
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5	100
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5	100
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5	50
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5	50
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5	50
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5	50
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5	25
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5	25
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5	25
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5	10
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5	10
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5	10
52006575	72 x 2	63 x 1.5	1
52104310LF	16 x 1.5	12 x 1.5	100
52104311LF	20 x 1.5	12 x 1.5	100
52104312LF	20 x 1.5	16 x 1.5	100
52104313LF	25 x 1.5	16 x 1.5	50
SKINDICHT® MR-M, blank messing			
52006579	80 x 2	75 x 1.5	1
52104314LF	25 x 1.5	20 x 1.5	50

Laatste update (30.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16