


SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, messing kabelwartel met hoog geleidend, flexibel EMC contact, voor kabels met en zonder binnenmantel



Betrouwbaar



Stoorsignalen



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

Voordelen

Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand

Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel

Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting

Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Gemakkelijke montage

Toepassing

Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting

Automatisering

Telecommunicatie

Meet- en regeltechniek

Machinebouw en installatie

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Opmaak

NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Laatste update (09.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC NPT

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperatuurbereik:	Dynamisch: -25 °C tot +100 °C Statisch: -40 °C tot +100 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINTOP® MS-SC NPT

Artikelnummer	Artikelbenaming	Ø F mm	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Stuks / VE
SKINTOP® MS-SC NPT						
53112910	NPT 3/8"	4,5 - 10	20	39.7	15	100
53112920	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53112930	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53112940	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112950	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112960	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5

Laatste update (09.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16