


FLEXIMARK® krimpslang FCC

FLEXIMARK® krimpslang FCC - klantspecifiek bedrukte krimpkousen in het bijzonder voor spoorwegtoepassingen

Info

Krimpmarkering FK 12,7 RD 5-7 in FLEXIMARK® sample bag inbegrepen (artikelnr. M3251010)



Engineering



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Halogenvrij



Montagetijd

Voordelen

Op maat bedrukte krimpkousen
Bescherming van de kabelisolatie

Toepassing

Voor kabelmarkering
Voor toepassingen in kleine ruimten
Voor bijvoorbeeld toepassingen in de spoorweg- of windindustrie

Normreferentie en keurmerken

Vlamvertragend volgens ASTM D635-HB

Opmerking

Markeringen worden geleverd met de gewenste tekst (printen is bij de prijs inbegrepen)
Bedrukking op één of twee lijnen mogelijk
Specificeer de gewenste tekstkleur, tekstsoort en de gewenste soort levering (gesneden of geperforeerd) bij uw bestelling
Bestelproces: Uw persoonlijke bestelling wordt per e-mail in een Excel-bestand aan de verantwoordelijke Lapp-medewerker

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® krimpslang FCC

gestuurd met de volgende informatie:

- Kolom A: Inhoud regel 1
- Kolom B: Inhoud regel 2
- Kolom B of C: Aantal markeringen met overeenkomstige tekst

Inclusief

1 VE = 1 markeringsstift, er is geen minimum aankoophoeveelheid
Levering uit één stuk (al geperforeerd) of gesneden in aparte stukken

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal
Geleverde kleur:	Zwart Ook beschikbaar in blauw, rood, geel en wit
Materiaal:	Polyolefine
Krimpverhouding:	2:1
Temperatuurbereik:	-55°C tot +125°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

FLEXIMARK® krimpslang FCC

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Ø voor het krimpen (mm)	Ø na het krimpen (mm)	Aantal tekens	Markeerder / VPE
83280029	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK	zwart	3,2	1,6	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280030	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK	zwart	3,2	1,6	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280031	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK	zwart	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK	zwart	4,8	2,4	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280033	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK	zwart	4,8	2,4	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280034	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK	zwart	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK	zwart	6,4	3,2	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280036	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK	zwart	6,4	3,2	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280037	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK	zwart	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK	zwart	9,5	4,75	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280039	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK	zwart	9,5	4,75	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280040	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK	zwart	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK	zwart	12,7	6,35	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280042	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK	zwart	12,7	6,35	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280043	FLEXIMARK®	zwart	12,7	6,35	13-17	1

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® krimpslang FCC

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Ø voor het krimpen (mm)	Ø na het krimpen (mm)	Aantal tekens	Markeerder / VPE
	Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK					
83280044	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK	zwart	19,1	9,55	2013-01-07T00:00:00.00 0	1
83280045	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK	zwart	19,1	9,55	2013-08-12T00:00:00.00 0	1
83280046	FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK	zwart	19,1	9,55	13-17	1

Laatste update (24.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16