


SP Metal print

SP Metal print stempelapparaat voor metalen plaatjes



UV-bestendig



Robuust



Hittebestendig



Engineering



Bestand tegen lage temperaturen

Voordelen

Compact en ruimtebesparend
Eenvoudige bediening

Toepassing

Stempelapparaat voor metalen plaatjes
Kabel- en componentmarkeringen
Voor buitengebruik

Bijzonderheden

Drukbe grenzer voor gelijkmatige stempeldiepte
Verstelbare aanslag door de klemstroken
De verstelbare, automatische voeding van de werktafel zorgt voor de gewenste afstanden van de gestempelde tekens

Blanco markeringen: 50 markeringen /VE
Stempelapparaat incl. stempelrad voor diverse schijfgroottes

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SP Metal print

| | |
|-----------------------|--|
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 5.0 Class-Description: Labelmaker ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Class-Description: Labelmaker |
| Opmerking: | Apparaatafmetingen: H = 303 mm; werkvlak 145 x 120 mm Gewicht: 6,5 kg |
| Algemeen: | Max. plaatgrootte: 140x90mm Max. invoerdiepte: 90mm Letterhoogte: 2, 3, 4 of 5mm Beschikbare karakters, cijfers en tekens: A-Z, 0-9, +/-, |

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

SP Metal print

| Artikelnummer | Artikelbenaming | Breedte x lengte (mm) | Lettergrootte (mm) | Markeerder / VPE | VE |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----|
| 61725991 | SP 1 preegdrukmaschine 2mm | - | 2 | - | 1 |
| 61725990 | SP 1 preegdrukmaschine 3mm | - | 3 | - | 1 |
| 61725992 | SP 1 preegdrukmaschine 4mm | - | - | - | 1 |
| 61725993 | SP 1 preegdrukmaschine 5mm | - | 5 | - | 1 |
| 61726000 | PK reservepreegwiel 2mm | - | 2 | - | 1 |
| 61726001 | PK reservepreegwiel 3mm | - | 3 | - | 1 |
| 61726002 | PK reservepreegwiel 4mm | - | 4 | - | 1 |
| 61726003 | PK reservepreegwiel 5mm | - | 5 | - | 1 |
| Passende blanco markeerder | | | | | |
| 83251576 | FLEXIMARK® SMC blanco 9.9-110 | 9.9 x 110.0 | - | 50 | 1 |
| 83251575 | FLEXIMARK® SMC blanco 9.9-75 | 9.9 x 75.0 | - | 50 | 1 |

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16